

Лабораторные установки ЛС0341, ЛС0342, ЛС0345, ЛС0346, ЛС03427

Техническое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: zou@nt-rt.ru || сайт: <https://ziluo.nt-rt.ru>

ЛС0341 ЛУ «Трансформаторы»

Лабораторная установка предназначена для проведения лабораторно-практических занятий по курсам «Электротехника» и обеспечивает изучение измерительных приборов и измерений в электрических цепях, изучение электрических цепей переменного тока. Кроме того, установка обеспечивает изучение работы трансформаторов, определения К.П.Д., величину потерь в трансформаторах в меди и в стали.



Изучаются режимы холостого хода, режим нагрузки и короткого замыкания. Отрабатываются навыки работы с различными приборами: вольтметром, амперметром, ваттметром. Изучаются способы подключения обмоток трехфазного трансформатора – звездой и треугольником. Оборудование может применяться для обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования для получения базовых и углубленных профессиональных знаний и навыков по вышеуказанным курсам. Оборудование может быть также использовано на семинарах и курсах повышения квалификации электротехнического персонала предприятий и организаций.
Габаритные размеры (ДхШхВ): 800х300х520 мм.
Масса станда: 15 кг.

ЛС0342 ЛУ «Однофазные цепи переменного тока»

Лабораторная установка «Однофазные цепи переменного тока» предназначена для проведения лабораторно-практических занятий по курсам «Электротехника» и «Электроника» и обеспечивает изучение измерительных приборов и измерений в электрических цепях, изучение электрических цепей переменного тока.



Кроме того, установка обеспечивает изучение неразветвленных и разветвленных электрических цепей, потенциалов в электрической цепи, принципа наложения токов, законов Кирхгофа для переменного тока, методов узловых напряжений, исследование цепей переменного тока, содержащих активные и реактивные нагрузки. Оборудование может применяться для обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования для получения базовых и углубленных профессиональных знаний и навыков по вышеуказанным курсам. Оборудование может быть также использовано на семинарах и курсах повышения квалификации электротехнического персонала предприятий и организаций.
Габаритные размеры (ДхШхВ): 800х300х520 мм.
Масса станда: 10 кг.

ЛС0345. ЛУ Электрические аппараты

Лабораторная установка «Электрические аппараты» предназначена для применения в процессе обучения в высших и средних специальных учебных заведениях при изучении дисциплины «Электрические аппараты». Комплект может быть использован также для применения в процессе обучения в профессионально-технических училищах и отраслевых учебных центрах повышения квалификации инженерно-технических работников. квалификации электротехнического персонала предприятий и организаций.

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 1150x700x1605
Масса станда: 80 кг.



ЛС0346. ЛУ Монтаж и наладка электроснабжения промышленных зданий и гражданских сооружений

Комплект учебно-лабораторного оборудования «Монтаж и наладка электроснабжения промышленных зданий и гражданских сооружений» предназначен для изучения способов монтажа, поиска неисправностей и составления типовых схем электроснабжения и защиты жилых и промышленных объектов.

Оборудование может применяться для обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования для получения базовых и углубленных профессиональных знаний и навыков по одноименному курсу. Оборудование может быть также использовано на семинарах и курсах повышения квалификации электротехнического персонала предприятий и организаций.

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 1200x400x620
Масса станда: 60 кг.



ЛС0347 Эл.стенд Схемы электрических цепей с маркерными полями

Электрифицированный стенд предназначен для:

- применения в учебно-познавательном процессе;
- для ознакомления с основными схемами электрических цепей.



Оборудование может применяться для обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования для получения базовых и углубленных профессиональных знаний.

Габаритные размеры стола (ДхШхВ): 1480x980x40 мм.

Масса: не более 15 кг.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: zou@nt-rt.ru || сайт: <https://ziluo.nt-rt.ru>